

Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička s ploškou

22710.0972



Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

- Zušlechťená ocel, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₂	d ₂	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max.	Obj. č.	
			d ₃	l ₃	l ₄					[mm]
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechťená ocel										
M20	50	30	13,5	20	7,5	15	17	90	184	22710.0972

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.