

## Přítlačné šrouby • bez hlavy, plná kulička

22720.0104



### Popis produktu

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti. Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

#### Šroub

- Zušlechtěná ocel,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Další informace

#### Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení. Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, plná kulička a hexalobulár

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>                 | Rozměry        |                | SW   | Zatížitelnost při statickém zatížení <sup>1)</sup> max. | max. |     | Obj. č.    |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|------|-----|------------|
|                                | l <sub>1</sub> | Průměr kuličky |      |                                                         |      |     |            |
|                                | [mm]           |                | [mm] | [kN]                                                    | [°C] | [g] |            |
| plná kulička, Zušlechtěná ocel |                |                |      |                                                         |      |     |            |
| M10                            | 26,7           | 7              | 5    | 20                                                      | 250  | 10  | 22720.0104 |

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerez (s výjimkou provedení s termoplastovou kuličkou).

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.