

Přítlačné šrouby • bez hlavy, plná kulička

22720.0764



Popis produktu

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti. Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Materiál

Koule

- Nerez, tvrzená

Šroub

- Nerez 1.4305

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení. Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, plná kulička a hexalobulár

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	Obj. č.
	l ₁	[mm]						
plná kulička, Nerez								
M5	20		3	2,5	4,5	250	2	22720.0764

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí (s výjimkou provedení s termoplastovou kuličkou).

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.