

Přítlačné šrouby • bez hlavy, kulička s ploškou

22720.0836



Popis produktu

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti. Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch. Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule

- Nerez, tvrzená

Šroub

- Nerez 1.4305

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení. Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, krátké provedení
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou a hexalobulár

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₂	Rozměry		Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max.	max.	[g]	Obj. č.
		d ₃	[mm]						
dosedací plocha hladká, Nerez									
M5	15,5	2,2		3	2,5	4,5	250	1,6	22720.0836

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí (s výjimkou provedení s termoplastovou kuličkou).

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.