

Přítlačné šrouby • bez hlavy, kulička s ploškou

22720.0894



Popis produktu

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti. Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch. Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

Šroub

- Zušlechtěná ocel, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Další informace

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení. Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, s jemným závitem
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, krátké provedení
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou a hexalobulár

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ₂	Rozměry		SW	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max.	max. [°C]	[g]	Obj. č.
		d ₃	Průměr kuličky					
		[mm]		[mm]	[kN]			
dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel								
M8	20	4,5	5,5	4	15	250	5,1	22720.0894

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí (s výjimkou provedení s termoplastovou kuličkou).

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.