

## Přítlačné šrouby • bez hlavy, s jemným závitem

22720.5240



### Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k polohování, sevření, upnutí nebo podepření také nerovnoběžných ploch.

Jemný závit umožňuje přesné nastavení.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

#### Šroub

- Zušlechtěná ocel,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Další informace

#### Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.  
Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -  
Technická data -


#### Další produkty

- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička zajištěná proti přetočení
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, plná kulička
- Přítlačné šrouby, bez hlavy, kulička s ploškou

### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

### Informace pro objednání

| Rozměry                                                                 |                |                |                | SW   | Zatížitelnost při statickém zatížení <sup>1)</sup> |  |  | Obj. č.    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                          | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Průměr kuličky |      | max.                                               | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                    |                |                |                | [mm] | [kN]                                               | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel |                |                |                |      |                                                    |                                                                                       |                                                                                       |            |
| M4 x 0,5                                                                | 5,6            | 1,3            | 2,5            | 2    | 3,5                                                | 250                                                                                   | 0,3                                                                                   | 22720.5240 |

<sup>1)</sup> Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.