

## Opěrky výkyvné

22730.0013



### Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

#### Tělo


- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

### Další informace


#### Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.  
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.


### Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0,5						
13	M8	7,2	13	8	10	11	10	25	13	22730.0013

s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.