

Opěrky výkyvné

22730.0050



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo


- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Další informace


Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	Obj. č.	
		d ₃	l ₁	l ₂ -0,5						[mm]
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	489	22730.0050

s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.