

Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná

22730.0394



Popis produktu

Obzvláště vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů.

Materiál

Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo


- Nerez 1.4057, zušlechtěná

Další informace

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃	Rozměry		Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
			[mm]			[mm]				
20	M8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0394

s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.