

Opěrky výkyvné

22730.0468



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál

Koule

- Nerez 1.3541, niklovaná

Tělo


- Nerez 1.4057, zušlechtěná

Další informace


Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.


Výkres s rozměry




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

Informace pro objednání

d ₁ n6	d ₂	d ₃	Rozměry		Průměr kuličky	Montážní otvor		Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
			l ₁	l ₃ max.		Ø H7	Hloubka min. [mm]				
28	M5	20	25	5,5	25	28	13	90	6	109	22730.0468

¹⁾ Platí jen tehdy, je-li dodržena minimální hloubka otvoru.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.