

Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

22731.0390



Popis produktu

Obzvláště vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů.
Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Materiál

Pružný element

- Termoplast PUR


Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo

- Nerez 1.4057, zušlechtěná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez										
13	M6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.