

Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

22731.0394



Popis produktu

Obzvláště vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů. Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Materiál

Pružný element

- Termoplast PUR


Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo

- Nerez 1.4057, zušlechtěná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | d ₂ | d ₃ | Rozměry | | Průměr kuličky | SW | Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN] | Utahovací moment max. [Nm] | Obj. č. | |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|------|--|----------------------------|---------|------------|
| | | | l ₁ ±0,2 | l ₂ -0,5 | | | | | | |
| | | | [mm] | | | [mm] | | [Nm] | [g] | |
| 20 | M8 | 13,2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 25 | 48 | 22731.0394 |

s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.