

## Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vracením do výchozí polohy

22731.0401



### Popis produktu

Obzvláště vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů. Díky vracení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

### Materiál

#### Pružný element

- Termoplast PUR


#### Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

#### Tělo

- Nerez 1.4057, zušlechťená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry			Průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	Obj. č.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5					
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Nerez									
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673 22731.0401

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.