

Opěrky výkyvné · nastavitelné

22740.0030



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Matice


- Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

Další informace

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d_1 | l | Rozměry | | | Průměr kuličky | Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN] | Utahovací moment max. [Nm] | [g] | Obj. č. |
|--|------|---------|-------|-----|----------------|--|----------------------------|-----|------------|
| | | l_1 | d_2 | e | | | | | |
| s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel | | | | | | | | | |
| M20 | 77,3 | 50 | 20 | 33 | 25 | 90 | 407 | 277 | 22740.0030 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.