

## Opěrky výkyvné · nastavitelné

22740.0036



### Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

### Materiál

#### Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

#### Tělo

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

#### Matice


- Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

### Další informace

#### Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.  
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.  
Nestandardní provedení dle poptávky.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l	Rozměry			Průměr kuličky	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e					
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel									
M24	100	70	20	40	25	90	698	471	22740.0036

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.