

Opěrky výkyvné · nastavitelné

22740.0146



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál


- Koule**
- Nerez 1.3541, niklovaná
- Tělo**
- Nerez 1.4057, zušlechtěná
- Matice**
- Nerez

Další informace

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.
Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l	l ₁	Rozměry		Průměr kuličky	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	g	Obj. č.
			d ₂	e					
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Nerez									
M30 x 1,5	100	65	34,6	51	40	165	1355	975	22740.0146

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.