

Opěrky výkyvné · nastavitelné

22740.0316



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

- Zušlechťená ocel, kalená, fosfátovaná

Matice


- Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

Další informace

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezí.
Nestandardní provedení dle poptávky.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l	Rozměry			Průměr kuličky	Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	[g]	Obj. č.
		l ₁	d ₂	e					
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechťená ocel									
M10	45,7	30	8,6	19	12	8	46	44	22740.0316

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.