

Kuličkové rolny • lisované z plechu

22750.0022



Popis produktu

Kuličkové rolny jsou stavební prvky pro podávací a manipulační systémy, jsou vhodné pro balící a třídící zařízení. Uspodňují manipulaci a pohyb předmětů a břemen. Od $d_1 = 36$ jsou opatřeny plstěnou vložkou napuštěnou olejem, která chrání proti znečištění.

Materiál

Víčko

- Ocel, zinkovaná

Plášť

- Ocel, zinkovaná

Koule

- Nerez

Další informace


Další produkty

- Vymezovací kroužky

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


d_1 $\pm 0,055$	Průměr kuličky	d_2	Rozměry h_1 $\pm 0,15$ [mm]				Montážní otvor D_1 ¹⁾ $+0,03$ [mm]	Dynamická únosnost C [N]	 [g]	Obj. č. ²⁾
18	12	23	7,4	15,5	2	4,3	17,97	180	18	22750.0022


všechny díly zinkovány, kulička z nerez

¹⁾ Směrné hodnoty pro 2 mm ocelový plech / 5 mm hliník (pevně usazeno)

²⁾ bez plstěného těsnění

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.