

## Upínací šrouby • s čípkem z plastu

22760.0264



### Popis produktu

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

### Materiál

#### Čep

- Termoplast POM, bílý

#### Šroub

- Ocel, bryněrovaná

### Další informace

#### Další produkty

- Upínací šrouby, s čípkem z mosazi

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry				SW	min.  max.			Obj. č.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]	[°C]		[g]	
Ocel								
M6	17,3	1,3	3,5	3	-30	80	2,2	22760.0264

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.