

## Upínací šrouby • s čípkem z plastu

22760.0725



### Popis produktu

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

### Materiál

#### Čep

- Termoplast POM, bílý

#### Šroub

- Nerez 1.4305

### Další informace

#### Další produkty

- Upínací šrouby, s čípkem z mosazi

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry				SW	min.  max.		[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ~ [mm]	l <sub>2</sub> ~ [mm]	d <sub>2</sub>	[mm]	[°C]		[g]	
<b>Nerez</b>								
M12	42,1	2,1	8	6	-30	80	23	22760.0725

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.