

Kontrolní jednotky • pro senzory polohy, pneumatické

22800.0701



Popis produktu

Kontrolní jednotka se propojí se senzory polohy (EH 22800.).
Dynamický senzor tlaku vzduchu ve spojení se senzory polohy umožňuje snímání správné polohy obrobku.

Materiál

Plášť
• plast


Další informace

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Provozní tlak [bar]	 [g]	Obj. č.
Dynamický senzor tlaku vzduchu s LCD-displejem, přípojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm, analogový a digitální výstupní signály		
0 – 10	162	22800.0701

Příslušenství

	L [mm]	D [mm]	 [g]	Obj. č.
kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrníkový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)				
	2000	–	84,0	22800.0702
rámeček pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)				
	–	–	26,0	22800.0703
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12				
	1500	–	100,0	22800.0704
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit				
	–	–	22,0	22800.0710
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)				
	–	–	17,0	22800.0711
vzduchová hadice, Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
	–	–	4,7	22800.0713
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
	–	–	7,6	22800.0714
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm				
				

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.