

Expander® ucpávky • s trnem
 22880.0409



Popis produktu

Expander® ucpávky slouží k jistému, rychlému a cenově výhodnému uzavření otvorů kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů přípravku. U provedení s trnem se používá nářadí usnadňující montáž. Pouzdro a trn jsou předem zkompletovány - vhodné pro automatické zpracování. **Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.**

Materiál


- Pouzdro**
- Cementační ocel, popouštěná
- Kolík**
- Ocel

Další informace

Další produkty

- Montážní nářadí, pro Expander® ucpávky s trnem


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃ +0,12 0	Rozměry				[g]	Obj. č.
			l ₁	l ₂	l ₃ max.	l ₄ max.		
[mm]								
9	4,5	9	9,5	43	11	17	8,1	22880.0409

Příklad použití



Provozní a zkušební tlaky pro Expander® ucpávky s trnem

Materiál vestavby	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 4-10 mm	Provozní tlak p [bar]						
	500	500	500	500	500	450	450
	pTest [bar]						
	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.