

## Šrouby s okem • DIN 444, provedení B

22980.0257



### Popis produktu

Šroub s okem dle DIN 444, avšak jako ocelové provedení s vyšší pevností 8.8. Provedení z nerez A2-50 má pevnost v tahu min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Materiál

- Zušlechťená ocel, pevnost 8.8, černá

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

#### Odkazy

Utahovací momenty viz příloha - Technická data -

#### Další produkty

- Šrouby s okem, DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Rozměry          |    |                      |                |    |    |    | [g]        | Obj. č. |
|------------------|----|----------------------|----------------|----|----|----|------------|---------|
| d <sub>1</sub>   | l  | d <sub>2</sub><br>H9 | d <sub>3</sub> | b  | s  |    |            |         |
| Zušlechťená ocel |    |                      |                |    |    |    |            |         |
| M10              | 75 | 10                   | 20             | 26 | 12 | 51 | 22980.0257 |         |

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.