

## Šrouby s okem • DIN 444, provedení B

22980.0524



### Popis produktu

Šroub s okem dle DIN 444, avšak jako ocelové provedení s vyšší pevností 8.8. Provedení z nerez A2-50 má pevnost v tahu min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Materiál

- Nerez 1.4301

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


#### Odkazy

Utahovací momenty viz příloha - Technická data -

#### Další produkty

- Šrouby s okem, DIN 444, provedení B, pevnost 8.8 přesné

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub> | l   | Rozměry                      |                |    | b  | s   | [g]        | Obj. č. |
|----------------|-----|------------------------------|----------------|----|----|-----|------------|---------|
|                |     | d <sub>2</sub><br>H9<br>[mm] | d <sub>3</sub> |    |    |     |            |         |
| <b>Nerez</b>   |     |                              |                |    |    |     |            |         |
| M20            | 160 | 18                           | 40             | 52 | 22 | 466 | 22980.0524 |         |

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.