

Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0062



Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Materiál

- Zušlechtná ocel, pevnost 10, bryněovaná

Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky	d	a	Rozměry			Pro T-drážku	Zkušební síla		Obj. č.
[mm]			e	h	k	DIN 650	dle DIN 508		
			[mm]			[mm]	F		
							min.	[g]	
							[kN]		
Zušlechtná ocel									
6	M5	5,6	10	8	4	6	11,4	3,4	23010.0062

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.