

## Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0082



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtněná ocel, pevnost 10, bryněrovaná

### Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Velikost T-drážky<br>[mm] | Rozměry |     |    |    |   | Pro T-drážku<br>DIN 650<br>[mm] | Zkušební síla<br>dle DIN 508<br>F<br>min.<br>[kN] | [g] | Obj. č.    |
|---------------------------|---------|-----|----|----|---|---------------------------------|---|-----|------------|
|                           | d       | a   | e  | h  | k |                                 |   |     |            |
| 8                         | M6      | 7,6 | 13 | 10 | 6 | 8                               | 16  | 8,3 | 23010.0082 |

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.