

Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0121



Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Materiál

- Zušlechtněná ocel, pevnost 8, čistá

Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitu matice.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Velikost T-drážky [mm] | Rozměry | | | | | Pro T-drážku DIN 650 [mm] | Zkušební síla dle DIN 508 F min. [kN] | [g] | Obj. č. |
|---------------------------|---------|------|----|----|---|---------------------------------|---|-----|------------|
| | d | a | e | h | k | | | | |
| Zušlechtněná ocel | | | | | | | | | |
| 12 | M10 | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 46 | 20 | 23010.0121 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.