

Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0144



Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, pevnost 10, bryněrovaná

Montáž


Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	Rozměry					Pro T-drážku DIN 650 [mm]	Zkušební síla dle DIN 508 F min. [kN]	[g]	Obj. č. ¹⁾
	d	a	e	h	k				
Zušlechtěná ocel									
14	M10	13,6	22	16	8	14	46	38	23010.0144

¹⁾ Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.