

## Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0185



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtněná ocel, pevnost 10, bryněrovaná

### Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Velikost T-drážky	Rozměry					Pro T-drážku DIN 650	Zkušební síla dle DIN 508 F min.	🔩	Obj. č. <sup>1)</sup>
	d	a	e	h	k				
[mm]	[mm]					[mm]	[kN]	[g]	
<b>Zušlechtněná ocel</b>									
18	M12	17,6	28	20	10	18	67	98	23010.0185

<sup>1)</sup> Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.