

## Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0222



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtěná ocel, pevnost 10, bryněvaná

### Montáž


Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

### Další informace


### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	d	a	Rozměry [mm]			Pro T-drážku DIN 650 [mm]	Zkušební síla dle DIN 508 F min. [kN]	 [g]	Obj. č.
			e	h	k				
Zušlechtěná ocel									
22	M20	21,6	35	28	14	22	196	149	23010.0222

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.