

Matice pro T-drážku • DIN 508, rohling

23010.0240



Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Materiál

- Zušlechtná ocel, čistá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Velikost T-drážky [mm] | Rozměry | | | | Obj. č. ¹⁾ |
|---------------------------|---------|-----------|----|----|-----------------------|
| | a | e [mm] | h | k | |
| Zušlechtná ocel | | | | | |
| 24 | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 300 |
| | | | | | 23010.0240 |

¹⁾ Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.