

## Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0246



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtněná ocel, pevnost 10, bryněovaná

### Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky	d	a	Rozměry			Pro T-drážku	Zkušební síla	Obj. č. <sup>1)</sup>
[mm]			e	h	k	DIN 650	dle DIN 508 F min. [kN]	
			[mm]			[mm]	[g]	
Zušlechtněná ocel								
24	M16	23,6	40	32	16	24	128	262
								23010.0246

<sup>1)</sup> Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.