

## Matice pro T-drážku • DIN 508, rohling

23010.0320



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtná ocel, čistá

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	Rozměry				Obj. č. <sup>1)</sup>
	a	e [mm]	h	k	
<b>Zušlechtná ocel</b>					
32	31,5	50	40	20	580
					<b>23010.0320</b>

<sup>1)</sup> Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.