

## Matice pro T-drážku · DIN 508

23010.0322



### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

### Materiál

- Zušlechtněná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

### Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

### Další informace


### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	d	a	Rozměry [mm]			e	h	k	Pro T-drážku DIN 650 [mm]	 [g]	Obj. č. <sup>1)</sup>
Zušlechtněná ocel											
32	M27	31,5			50	40	20	32	460		23010.0322

<sup>1)</sup> Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.