

Matice pro T-drážku • DIN 508, rohling

23010.0420




Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.


Materiál

- Zušlechtná ocel, čistá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	a	Rozměry [mm]			 [g]	Obj. č.
		e	h	k		
Zušlechtná ocel						
42	41,5	65	52	26	1250	23010.0420

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.