

## Matice pro T-drážku • DIN 508, rohling

23010.0540




### Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.


### Materiál

- Zušlechtná ocel, čistá

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	a	Rozměry [mm]			 [g]	Obj. č.
		e	h	k		
Zušlechtná ocel						
54	53,4	85	70	34	3141	23010.0540

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.