

Matice pro T-drážku • DIN 508

23010.0721



Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Materiál

- Nerez 1.4301

Montáž


Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitů matice.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky	Rozměry					Pro T-drážku DIN 650	Zkušební síla dle DIN 508 F min.	Obj. č.	
	d	a	e	h	k				
[mm]	[mm]					[mm]	[kN]	[g]	
Nerez									
8	M6	7,6	13	10	6	8	16	8,3	23010.0721

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.