

Matice pro T-drážku • DIN 508, rohling

23010.0750




Popis produktu

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice), rohling jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.


Materiál

- Nerez 1.4301

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	a	Rozměry e [mm]	h	k	 [g]	Obj. č.
Nerez						
14	13,6	22	16	8	46	23010.0750

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.