

## Matice pro T-drážku • dlouhé

23020.0180



### Popis produktu

Matice pro T-drážku, dlouhé jsou oproti verzi dle DIN 508 v prodlouženém provedení a jsou zejména vhodné pro montáž do křížové drážky.

### Materiál

- Zušlechtná ocel, pevnost 10, bryněvaná


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	Rozměry						Obj. č.
	d	a	e [mm]	l	h	k	
18	M16	17,6	28	56	20	10	23020.0180

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.