

## Šrouby pro T-drážku • DIN 787

23030.0144



### Popis produktu

Šroub pro T-drážku spolu s maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku.

Tyto šrouby pro T-drážku jsou charakteristické válcovým závitem.

### Materiál

- Zušlechtěná ocel, černá, kovaná, vedení T-drážky frézováno

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

#### Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -


#### Další produkty

- Podložky, DIN 6340 zušlechtěné
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost T-drážky [mm]	d	l	Rozměry a [mm]	b	e	k	 [g]	Obj. č.
pevnost 10.9								
14	M12	200	13,6	120	22	8	182	23030.0144

### Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.