

## Závrtné šrouby • DIN 6379, do matic pro T-drážku 23040.0167



### Popis produktu

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku. Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

### Materiál

- Zušlechtěná ocel

### Další informace

#### Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -  
K dispozici jsou také závrtné šrouby s prodlouženým rozměrem  $b_1$ .

#### Další produkty

- Matice pro T-drážku, DIN 508
- Závrtné šrouby, DIN 6379  $b_1$  dlouhé, do matic pro T-drážku
- Závrtné šrouby, s vnitřním šestihranem, dle DIN 6379, do matic pro T-drážku
- Podložky, DIN 6340 zušlechtěné
- Šestihránné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d	l	Rozměry		[g]	Obj. č. <sup>1)</sup>
		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub> <sup>2)</sup>		
[mm]					
<b>pevnost 8.8</b>					
M16	200	19	122	260	23040.0167

<sup>1)</sup> Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

<sup>2)</sup> Rozměr se liší od normy DIN.

### Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.