

Závrtné šrouby • DIN 6379, do matic pro T-drážku

23040.0202



Popis produktu

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku. Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Materiál

- Zušlechťená ocel

Další informace

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -
K dispozici jsou také závrtné šrouby s prodlouženým rozměrem b_1 .

Další produkty

- Matice pro T-drážku, DIN 508
- Závrtné šrouby, DIN 6379 b_1 dlouhé, do matic pro T-drážku
- Závrtné šrouby, s vnitřním šestihranem, dle DIN 6379, do matic pro T-drážku
- Podložky, DIN 6340 zušlechťené
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d | Rozměry | | | [g] | Obj. č. |
|-------------|---------|-------|-------|-----|------------|
| | l | b_1 | b_2 | | |
| pevnost 8.8 | | | | | |
| M20 | 125 | 27 | 70 | 252 | 23040.0202 |

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.