

Závrtné šrouby • s vnitřním šestihranem, dle DIN 6379, do matic pro T-drážku

23040.0765



Popis produktu

Závrtný šroub spolu s maticí pro T-drážku DIN 508 (EH 23010./23020.), maticí DIN 6330 (EH 23070.) a podložkou DIN 6340 (EH 23060.) tvoří kompletní upínací jednotku. Tyto závrtné šrouby jsou charakteristické válcovým závitem.

Materiál

- Zušlechťená ocel

Montáž

Závrtný šroub je opatřen vnitřním šestihranem. Ten umožňuje zrychlení a zjednodušení montáže nebo demontáže.

Další informace


Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Matice pro T-drážku, DIN 508
- Závrtné šrouby, DIN 6379, do matic pro T-drážku
- Závrtné šrouby, DIN 6379 b₁ dlouhé, do matic pro T-drážku
- Podložky, DIN 6340 zušlechťené
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

d	l ₁	Rozměry			SW	[g]	Obj. č.
		b ₁	b ₂	l ₂			
pevnost 12.9							
M16	200	19	122	4	4	262	23040.0765

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.