

Kulové podložky / kuželové pánve • odpovídající DIN 6319, nerez

23050.0336



Popis produktu

Kulové podložky / kuželové pánve se používají jako podložky pod šrouby k vyrovnávání nerovnoměrných povrchů.

Materiál

Kulová podložka

- Nerez 1.4305

Montáž

Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.
Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.

Značení


Provedení z nerez A4 se značením (rýhováním) dle obrázku.

Další informace

Další produkty

- Kulové podložky / kuželové pánve, DIN 6319
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

Výkres s rozměry




* Rýhování = značení materiálu pro provedení nerez A4

Informace pro objednání

Rozměry						Pro čep	Pro šrouby		Obj. č.
d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₄	r ₁	d ₆	d ₆		
H13				s kuželovou pávní provedení D					
[mm]						[mm]	[mm]	[g]	
Kulová podložka z nerez, provedení C – obrázek 1, Nerez 1.4305									
37	68	4.6	14	23.4	50	36	M36	193	23050.0336

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.