

Kulové podložky / kuželové pánve • odpovídající DIN 6319, nerez

23050.0442



Popis produktu

Kulové podložky / kuželové pánve se používají jako podložky ve šroubovém spoji k vyrovnání nerovnoměrných povrchů.

Materiál

Kuželová pánev

- Nerez 1.4305

Montáž

Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.
Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.

Značení


Provedení z nerez A4 se značením (rýhováním) dle obrázku.

Další informace

Další produkty

- Kulové podložky / kuželové pánve, DIN 6319
- Šestihranné matice, DIN 6330 (výška 1,5 d)

Výkres s rozměry



* Rýhování = značení materiálu pro provedení nerez A4

Informace pro objednání

d ₂ H13	Rozměry		d ₅	h ₃	Pro čep d ₆ [mm]	Pro šrouby d ₆ [mm]	[g]	Obj. č.
	d ₄	[mm]						
kuželová pánev z nerezí, provedení D – obrázek 2, Nerez 1.4305								
49	78		70	18	42	M42	362	23050.0442

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.