

## Šestihranné matice výkyvné

23080.0610



### Popis produktu

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánev lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Šestihranná matice výkyvná se skládá z šestihranné matice a kuželové pánev, které jsou spojené, a mají tyto výhody:

- funkčnost, spolehlivost,
- zajištění proti ztrátě,
- rychlá a efektivní montáž,
- jednodušší skladování,
- rozsah naklopení max. 3°.

### Materiál

#### Kuželová pánev

- Zušlechťená ocel, kalená, bryňovaná

#### Matice


- Zušlechťená ocel, kalená, bryňovaná

### Další informace

#### Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -


### Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

$d_1$	a	Rozměry $d_2$ [mm]	$d_3$	m	s [mm]	 [g]	Obj. č.
s velkou dosedací plochou – obrázek 2							
M10	5,5	30	21,2	17,5	16	39	23080.0610

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.