

## Naváděcí pouzdra • s prstencem, DIN 172 A

23112.0096



### Popis produktu


Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

### Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor	Obj. č.
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$d_3$	$l_2$	$r$	D	
F7		n6				H7	11
[mm]							
9,5	12	15	18	3	2	15	23112.0096

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.