

Upínky • DIN 6314 ploché

23140.0019



Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) podle DIN 6314 se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechťená ocel, lakovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b_1 [mm]	l	a	Rozměry				Pro šrouby		[g]	Obj. č.
			b_2 [mm]	b_3	e_1	e_2	[mm]	[palec]		
18	160	25	50	18	26	65	M16, M18	5/8	1246	23140.0019

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.