

Upínky • DIN 6316 vyhlé 23160.0019




Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6316 vyhlá se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechťená ocel, lakovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b ₁ [mm]	Rozměry								Pro šrouby			Obj. č.
	l	a	b ₂	b ₃	c	e ₁	e ₂	h	[mm]	[palec]	[g]	
18	160	25	50	25	20	49	50	50	M16, M18	5/8	1356	23160.0019

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.