

Upínky • DIN 6316 vyhlé 23160.0034




Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) dle DIN 6316 vyhlá se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechťená ocel, lakovaná

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b ₁ [mm]	Rozměry								Pro šrouby			Obj. č. ¹⁾
	l	a	b ₂	b ₃	c	e ₁	e ₂	h	[mm]	[palec]	[g]	
33	250	40	80	40	40	91	80	80	M30	1 1/4	4500	23160.0034

¹⁾ Rozměry nejsou obsaženy v normě DIN.

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.